

**Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 12X14mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 613000 12X14 |
| GTIN | 4045197384508 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 895

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 – 1400 N/mm²).

Surface noire.

Description technique

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ouverture de clé 2 | 14 mm |
| Ouverture de clé 1 | 12 mm |
| Hauteur mâchoires max. h | 6 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Longueur de clé L | 150 mm |
| Norme | DIN 895 |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré |
| Matériau | Acier spécial |
| Surface | bruni |
| Type de produit | Clés |

