

Garant**Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 637125 16 |
| GTIN | 4045197497383 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ouverture | 16 mm |
| Ø côté réception | 22 mm |
| Longueur | 27 mm |
| Ouverture | 5/8 pouce |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Profil douille 6 pans | Surfacedrive |
| Norme | DIN 3124 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé |
| Type de produit | Douille |