

**Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 24X30mm****Données de commande**

N° commande	613000 24X30
GTIN	4045197384614
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

**Norme:**

**DIN 895**

**Matière(s):**

Acier spécial (résistance 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Surface noire.

**Description technique**

Hauteur mâchoires max. h	11,5 mm
Ouverture de clé 1	24 mm
Ouverture de clé 2	30 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	285 mm
Norme	DIN 895
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier spécial
Surface	bruni
Type de produit	Clés

