

HOLEX**Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	637220 14
GTIN	4045197163202
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 637232; HOLEX: 637222).

Description technique

Longueur	27 mm
Ø côté réception	19,6 mm
Ouverture	14 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	non
Type de produit	Douille