

**HOLEX****Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	637220 17
GTIN	4045197163233
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

**Norme:**

**DIN 3124**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 637232; HOLEX: 637222).

**Description technique**

Ø côté réception	23,4 mm
Ouverture	17 mm
Longueur	27 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	non
Type de produit	Douille