



Disque diamanté PREMIUM*** pour la pierre, Ø disque: 100mm



Données de commande

N° commande	569640 100
GTIN	9003173565698
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques d'acier minces robustes avec segments diamantés brasés, intégrés dans un matériau spécial. **Capacité d'enlèvement de matière importante, durée de vie maximum et vibrations réduites** (surfaces nettes), pour meulage à sec.

Utilisation:

Pour le meulage, le dressage et le polissage de la pierre et du béton sur des meuleuses d'angle. Vitesse de rotation optimale 10000 – 12000 min⁻¹. Vitesse de rotation maximale 15000 min⁻¹.

Matière(s):

Convient pour le béton.

Description technique

Corps du support	Disque d'acier
Ø alésage	22,23 mm
Forme	plat
Ø disque	100 mm

Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Optimisé pour le matériau	Pierre
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation recommandée	10000 - 12000 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Type de produit	Plateaux-supports