

Koken**Douille IMPACT 6 pans, 1.1/2 pouce, Ouverture: 60mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 653950 60 |
| GTIN | 4991644465163 |
| Classe d'article | 63R |

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:**DIN 3129****Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Description technique

| | |
|----------------------|-------------|
| Longueur | 90 mm |
| Ø côté réception | 91 mm |
| Ouverture | 60 mm |
| Carré d'entraînement | 1.1/2 pouce |

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Convient pour une utilisation sur machine | oui |
| Type de produit | Douille |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Goupille pour douilles, 1.1/2 pouce Ø×Longueur 7X75 mm | 653995 7X75 |
| Bague en caoutchouc pour douilles, 1.1/2 pouce Ø 95 mm | 653990 95 |