

Koken**Douille IMPACT 6 pans, 1.1/2 pouce, Ouverture: 80mm**

Données de commande

N° commande	653950 80
GTIN	4991644465279
Classe d'article	63R

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Norme:**DIN 3129****Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Description technique

Longueur	110 mm
Ouverture	80 mm
Ø côté réception	115 mm
Carré d'entraînement	1.1/2 pouce

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

Accessoires

Goupille pour douilles, 1.1/2 pouce Ø×Longueur 7X75 mm	653995 7X75
Bague en caoutchouc pour douilles, 1.1/2 pouce Ø 95 mm	653990 95