



Clés mixtes, Ouverture: 50mm



Données de commande

N° commande	613500 50
GTIN	4018754019045
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 613600

Description technique

Hauteur mâchoires max. h1	14 mm
Ouverture	50 mm
Longueur de clé L	530 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	21 mm
Norme	DIN 3113 A
Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Clés