



## Clé mixte, pouces, Ouverture: 1/4pouce



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 613520 1/4    |
| GTIN             | 4018754020096 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

#### Norme:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

#### Remarque(s):

**AS-Drive** – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

#### Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

### Description technique

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur de clé L | 105 mm    |
| Ouverture         | 1/4 pouce |

|  |           |
|--|-----------|
| Hauteur mâchoires max. h1                    | 4 mm      |
| Dim. ouvertures de clés                      | en pouces |
| Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$ | 6 mm      |
| Position de l'œil                            | 15 degré  |
| Type de produit                              | Clés      |