



Clés mixtes, Ouverture: 9mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 613500 9 |
| GTIN | 4018754018741 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 613600

Description technique

| | |
|---------------------------|----------|
| Longueur de clé L | 120 mm |
| Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 mm |
| Ouverture | 9 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$ | 8 mm |
| Norme | DIN 3113 A |
| Norme | ISO 3318 |
| Norme | ISO 7738 |
| Position de l'œil | 15 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome |
| Surface | chromé sur nickel |
| Type de produit | Clés |