



Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte, Profil Torx®: TX27



Données de commande

N° commande	637560 TX27
GTIN	4018754002856
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Dim. profil A	5 mm
Profil Torx®	TX27
Longueur	49 mm
Ø côté entraînement	17,8 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Type de produit	Douille

