

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse à ébavurer Fil d'acier 0,35 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1:
250X60mm****Données de commande**

N° commande	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.

Fil d'acier ondulé et résistant.

Utilisation:

Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d'acier spécial. Idéales pour l'ébarbage efficace d'aciers plats, de profilés, de tubes en acier, de robinetteries, de pièces en plastique, etc.

Remarque(s):

Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.

Description technique

Ø brosse D ₁	250 mm
Longueur de garnissage H ₁	50 mm
Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹

Largeur brosse	58 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Épaisseur des soies	0,35 mm
Machine motrice	Touret d'établi
Type de produit	Brosse circulaire