



Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 25mm



Données de commande

N° commande	613900 25
GTIN	4045197441577
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Hauteur mâchoires max. h1	12 mm
Longueur de clé L	290 mm
Ouverture	25 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h _{2 max}	16 mm
Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

