

**Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 6mm****Données de commande**

N° commande	613900 6
GTIN	4045197385093
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

**Description technique**

Ouverture	6 mm
Longueur de clé L	100 mm
Hauteur mâchoires max. h1	4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	6 mm
Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

