



Clé mixte, Ouverture: 24 mm



Données de commande

N° commande	613700 24
GTIN	4045197159601
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.
Côté œil avec profil **AS-drive**.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-drive**. **Avantages :**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. – Les empreintes sont épargnées. – Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. – Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 280 mm

Hauteur mâchoires max. h₁: 12 mm

Hauteur de bague maximale h_{2 max}: 16 mm

Description technique

Hauteur mâchoires max. h ₁	12 mm
Longueur de clé L	280 mm
Ouverture	24 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$

16 mm

Position de l'œil

15 degré