

FRIEDRICH**DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE 100% isolée, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	637656 14
GTIN	4007555300148
Classe d'article	66A

Description**Exécution:**

Avec isolation en plastique **jusqu'à 1000 V** suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils **100% isolés** (637650–637656) peuvent être combinés entre eux.

Description technique

Longueur	45 mm
Ouverture	14 mm
Ø côté réception	24 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé, avec isolation en plastique
Avec profil AS-Drive	non
Type de produit	Douille

