

**Clés mâles coudées pour Torx® phosphatée, Profil Torx®: TX40****Données de commande**

N° commande	624855 TX40
GTIN	4045197563019
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

Corps coudé entièrement trempé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur branche: 76×26 mm

Description technique

Profil Torx®	TX40
Longueur branche	76×26 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de queue	courbée
Surface	phosphaté
Tête sphérique sur la branche longue	non
Type de produit	Tournevis