



Appareil de lubrification pneumatique mobile, Pour capacité du réservoir: 50kg



Données de commande

N° commande	084000 50
GTIN	4024937412879
Classe d'article	08H

Description

Exécution:

Appareil de lubrification pneumatique mobile avec chariot pour un apport économique et sûr de graisses longue durée. Débit élevé grâce au facteur de multiplication 1 : 55, avec raccord d'aspiration et flexibles de graissage de sécurité de grand diamètre. Convient pour les huiles et graisses jusqu'à la classe de consistance 2, également pour les graisses bio (graisses universelles).

Livraison:

Couvercle de plateau suiveur, couvercle anti-poussière en acier, pistolet de graissage haute pression et flexible de 4 m.

Remarque(s):

L'appareil de lubrification est autolubrifiant et ne nécessite pas de huileur supplémentaire. L'utilisation d'un réducteur de pression avec séparateur d'eau est recommandée.

Description technique

Pression de graissage max.	400 bar
Débit max.	600 g/min

Ø intérieur récipient	360 - 405 mm
Air comprimé nécessaire	3 - 10 bar
Pour capacité du réservoir	50 kg
Type de produit	Appareils de lubrification