



Comparateur numérique lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 50mm



Données de commande

N° commande	434320 50
GTIN	4059192061449
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Comparateurs numériques avec **très grand** affichage numérique (**11 mm**) et affichage de tolérance intégré. Avec bargraphe analogique indiquant les limites de tolérance. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonction absolue: Remise à zéro dans n'importe quelle position sans perdre la référence.

Facteur réglable via l'affichage.

Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.

Fonctions de mesure dynamiques (MAX / MIN): pour contrôle de concentricité et de planéité ou recherche du point de rebroussement.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture commutable	0,00002 pouce
Indice de protection IP	IP 42
Epaisseur du boîtier	35 mm
Ø corps max	58 mm
Force de mesure	0,65-1,15 N
Plage de mesure	50 mm
Etalonnage	C1
Lecture commutable	0,0005 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,007 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm

023000 50

Étalonnage DAkkS
Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001
Plage de mesure maximale 100 mm

023010 100

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type

498965

Multi-récepteur / interface clavier USB Type

498975

Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2

498940 D2

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2450

081560 CR2450

Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2

498940 R2

Émetteur Type S4E

498966 S4E

Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2

498940 USB2