




## Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, Hexagonal: 3/16pouce



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 637640 3/16   |
| GTIN             | 4018754004492 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

#### Norme:

**DIN 7422**

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

### Description technique

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ø côté entraînement   | 17,8 mm    |
| Longueur              | 52 mm      |
| Hexagonal             | 3/16 pouce |
| Carré d'entraînement  | 3/8 pouce  |
| Profil d'entraînement | Clé 6 pans |
| Type de produit       | Douille    |

