

**Bague de réglage DIN 2250 C, Ø nominal: 269mm****Données de commande**

N° commande	484030 269
GTIN	2050001954428
Classe d'article	48B

**Description****Exécution:**

**Bagues de réglage** en acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. **La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage.** Tolérance de fabrication pour l'alésage: JS4.

**Utilisation:**

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

**Norme:**

Nach **DIN 2250 C**.

**Remarque(s):**

**D'autres dimensions intermédiaires jusqu'à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.**

**Description technique**

Plage de tolérance	JS
Dim. nominales	269 mm
Norme	DIN 2250 C
Matériau	Acier spécial pour calibres

Tolérance de fabrication pour l'alésage	JS4
Qualité	4
Etalonnage	L7
Type de produit	Bague de réglage

## Services

EtalonnageBagues de réglage Ø maximal 500 mm	028400 500
--	------------