



## Clés mâles coudées pour Torx® avec fonction de blocage, Profil Torx®: TX25



### Données de commande

N° commande	624940 TX25
GTIN	4013288104885
Classe d'article	63F

### Description

**Exécution:**

Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre. Corps coudé, entièrement trempé (résistant).

**Avantage(s):**

Idéales pour la fixation et le serrage de vis Torx® dans des endroits difficiles d'accès.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, au phosphate de manganèse.  
Longueur branche: 104×21 mm

### Description technique

Profil Torx®	TX25
Longueur branche	104×21 mm
Référence fabricant	967 L TORX® HF
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de queue	courbée
Surface	phosphaté au manganèse
Tête sphérique sur la branche longue	non
Type de produit	Tournevis

