

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur numérique, Plage de mesure: 0-15mm****Données de commande**

N° commande	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Classe d'article	46Q

**Description****Exécution:**

Un bras de palpage fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

**Accessoire(s):**

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.

**Description technique**

Répétabilité	0,005 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb	17 mm
Force de mesure	1,3 - 1,5 N
Erreur admissible	±0,010 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf	17 mm

Plage de mesure	0 - 15 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	45 mm
Largeur de rainure minimale	2,5 mm
Profondeur de rainure maximale	15 mm
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleurs d'épaisseur

## Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S

## Accessoires

Câble de connexion Type D2	497440 D2
Adaptateur d'interface Type A4	498954 A4
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Type USB2	497440 USB2
Adaptateur d'interface Type A3	498954 A3
Câble de connexion Type D1	497440 D1
Récepteur / interface clavier USB Type	498965