


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X10mm****Données de commande**

N° commande	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d'acier; Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80°C.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	12 mm
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	50 mm
Grain	120

Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Ø queue D _s	6 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Type de produit	Brosse circulaire