

HOLEX**Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine bimatière,
Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	713595 200
GTIN	4045197887412
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur mors	73 mm
Longueur totale	200 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé

Surface	sans revêtement
Type de produit	Pince multifonction