

Garant**Disques à lamelles long life SIC conique, Ø 115 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	565380 40
GTIN	4045197887603
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Grain de carbure de silicium, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.

Utilisation:

Rectification des arêtes et des surfaces en **ALU et composites renforcés de fibres**.

Description technique

Forme	Oblique
Ø alésage	22,23 mm
Grain	40
Ø disque	115 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Support	Plateau en fibres de verre

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Optimisé pour le matériau	Plastiques renforcés de fibres
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		