

**Pince coupante diagonale Isolée VDE, Longueur totale: 140mm****Données de commande**

N° commande	725351 140
GTIN	4045197888068
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	140 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1,8 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial

Surface	non revêtue
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante