

**Clés mixtes, chromé, Ouverture: 25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 613950 25 |
| GTIN | 4045197441652 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|--|--------------------------|
| Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm |
| Ouverture | 25 mm |
| Longueur de clé L | 290 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Hauteur de bague maximale h _{2 max} | 16 mm |
| Norme | DIN 3113 A |
| Norme | ISO 3318 |
| Norme | ISO 7738 |
| Position de l'œil | 15 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |

| | |
|------------------------------|----------|
| Surface | chromées |
| Attribut des noms de produit | chromé |
| Type de produit | Clés |