

**Clés mixtes, chromé, Ouverture: 27mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 613950 27     |
| GTIN             | 4045197159892 |
| Classe d'article | 62A           |

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Hauteur mâchoires max. h1                    | 13 mm                    |
| Longueur de clé L                            | 310 mm                   |
| Ouverture                                    | 27 mm                    |
| Dim. ouvertures de clés                      | métrique                 |
| Hauteur de bague maximale h <sub>2 max</sub> | 18 mm                    |
| Norme  | DIN 3113 A               |
| Norme  | ISO 3318                 |
| Norme  | ISO 7738                 |
| Position de l'œil                            | 15 degré                 |
| Procédé de fabrication                       | forgé                    |
| Matériau                                     | Acier au chrome-vanadium |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Surface                      | chromées |
| Attribut des noms de produit | chromé   |
| Type de produit              | Clés     |