



## Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 7mm



### Données de commande

N° commande	614200 7
GTIN	4018754019151
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

**Norme:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**AS-Drive** – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 614600

### Description technique

Longueur de clé L	135 mm
Coté œil AS-Drive	oui
Ouverture	7 mm
Hauteur mâchoires max. h1	5 mm

Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	7 mm
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Clés