

Garant
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 11 mm

Données de commande

N° commande	614700 11
GTIN	4045197159960
Classe d'article	61A

Description
Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil coudé.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 180 mm

Hauteur mâchoires max. h₁: 6 mm

Hauteur de bague maximale h_{2 max}: 9 mm

Description technique

Hauteur mâchoires max. h ₁	6 mm
Longueur de clé L	180 mm
Ouverture	11 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	9 mm
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Clés