



Visseuse spéciale sans fil, Type: M4D2



Données de commande

N° commande	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

· **Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.**
Perceuse-**visseuse compacte** avec batterie Li-Ion et **articulation pivotante** pour travailler sur des formes droites ou courbées. Protection électronique contre la surcharge REDLINK™ pour une longue durée de vie. Réglage du couple sur 21 niveaux avec fonction d'arrêt électronique, niveau de perçage, indication d'état de charge de la batterie dans l'appareil, rotation droite/gauche, porte-embouts **6 pans 1/4 pouce** (E 6,3).

Avantage(s):

Réglage du couple sur 21 niveaux.

Livraison:

Avec batterie, chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

Description technique

Emballage	Valise
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 200 min ⁻¹
Capacité de la batterie	2 Ah
Référence fabricant	M4D-202B

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	3 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 4 V
Porte-outils	E 6,3
Couple max. dur	5 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	6 mm
Tension de la batterie	4 V
Forme	Visseuses droites
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	0 - 600 min ⁻¹
Poids	0,5 kg
Utilisation type	Medium
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Visseuses

Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB4	073814 MB4
--	------------