



Rallonge, 1/2", Longueur totale: 75mm



Données de commande

N° commande	641000 75
GTIN	4018754013005
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d'assembler les pièces d'entraînement/adaptateurs "à l'aveugle". Avec "collet" pour prise ferme.

Norme:**DIN 3123-B 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 641029

Description technique

Longueur totale	75 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Rallonge

