



## Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable, Type: GSR1215FC



### Données de commande

N° commande	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

Travail précis, y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. **Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle** interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs **FlexiClick** différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.

#### Avantage(s):

Polyvalente, 4 options de mandrins de serrage au choix.

#### Livraison:

Avec chargeur, adaptateur excentrique, mandrin porte-foret, adaptateur pour perçage en angle, porte-embouts et L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

### Description technique

Couple max. dur	30 Nm
Poids	0,8 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Couple max. doux	15 Nm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Emballage	Emballage valise (L-Boxx)
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Référence fabricant	GSR 12V-15FC
Type de moteur	Moteur bipolaire
Tension de la batterie	12 V
Utilisation type	Strong
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	avec mandrin interchangeable, 12 V
USP2	avec 2 batteries, en L-Boxx

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073851 B12
--	------------

