



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil ProCORE, Type: GSB1885C



### Données de commande

N° commande	070106 GSB1885C
GTIN	3165140867030
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch** pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais**.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage et embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1860PC), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv. Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.

Emballage: Valise système (L-Boxx)  
 Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V  
 Référence fabricant: GSB 18V-85C  
 Capacité de la batterie: 5 A·h  
 Tension de la batterie: 18 V  
 Type de moteur: Moteur sans charbon  
 Couple max. doux: 47 N·m  
 Couple max. dur: 85 N·m

## Description technique

Couple max. doux	47 N·m
Emballage	Valise système (L-Boxx)
Type de moteur	Moteur sans charbon
Utilisation type	Strong
Référence fabricant	GSB 18V-85C
Couple max. dur	85 N·m
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	8 m/s <sup>2</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	2,2 kg
Capacité de la batterie	5 A·h
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	2100 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	82 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 480 min <sup>-1</sup>

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Kit de démarrage "Wireless Charging" Type GAL1830W	073862 GAL1830W