



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Échelles double à échelons, aluminium, à double accès, Nombre d'échelons: 2X10



Données de commande

N° commande	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Classe d'article	98G

Description

Exécution:

Montants en tube de section rectangulaire, barreaux carrés 30x30mm à stries, fixés par sertissage aux montants, structure conique des montants pour une stabilité accrue. Capuchons aux extrémités supérieures des montants. Sabot antidérapant nivello®. Grande stabilité grâce au blocage d'écartement avec 2sangles en perlon à haute résistance, languettes de blocage pour le transport. Charnières vissées en acier galvanisé.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Poids	13,3 kg
Amplitude au sol	0,65 m
Exécution marche pied	Echelon
Accessibilité	des deux côtés

Profondeur d'échelon/de marche	30 mm
Hauteur de travail env.	3,3 m
Longueur échelle	2,95 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes