

Ansell**Paire de gants HyFlex® 48-101, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094269 8
GTIN	10076490491458
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Série HyFlex®. Gants en maille fine enduction paume et doigt pour les environnements de travail secs. Convient pour un travail précis, grande respirabilité. Pour les travaux légers dans l'industrie. Bonne mobilité pour une prise en main précise des petits objets. Particulièrement adaptés pour les travaux de montage légers, d'inspection, d'emballage de petites pièces.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages

Contenu	12
EN 388	4131A
Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	220 mm
Couleur	noir
Poids	15,7 g
Tricot technologique	13G
Utilisation	réutilisable
Matière	PU
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages