

Garant**Trusquin vertical de précision avec loupe, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	443450 600
GTIN	4045197889911
Classe d'article	41F

Description**Exécution:**

Base solide avec semelle rectifiée et rainures d'évacuation. Capuchon plastique confortable et ergonomique à revêtement Santoprene®. Lecture sans parallaxe sur graduation de qualité à forts contrastes. **Avec loupe pour une lecture facilitée.** Tous les éléments de lecture sont chromés mat. Avec réglage fin et vis de blocage. Pointe à tracer plate en carbure rapporté pour un tracer simple, même dans les rainures fines; amovible, possibilité de tracer à partir de «0». Les cotes sur dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Capuchon rabattable et amovible pour prévenir le risque de blessures.

Exécution - Descriptif:

Base solide avec semelle rectifiée et rainures d'évacuation. Capuchon plastique et ergonomique à surface Santoprene®. Pointe à tracer plate en carbure rapporté pour traçage simple, même dans de petites rainures; interchangeable, possibilité de tracer à partir de 0. Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Capuchon de protection rabattable et amovible pour éviter tout risque de blessure. Avec réglage fin et vis de blocage. **Avec loupe pour une lecture facilitée.** Tous les éléments de lecture sont chromés mat antireflets.

Livraison:

Avec pointe à tracer 444010 réf. 75.

Description technique

Erreur admissible	0,08 mm
Vernier	1/50 mm
Surface base, largeur	110 mm
Etalonnage	E1
Section règle	30×12 mm
Hauteur traçage	600 mm
Surface base, longueur	165 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	Analogique
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024640 1000

Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Longueur 75 mm	444010 75
--	-----------