

**uvex****Paire de gants uvex phynomic allround, Taille des gants: 9**

## Données de commande

N° commande	094292 9
GTIN	4048612044483
Classe d'article	04W

## Description

**Exécution:**

phynomic allround. Gants tous usages anti-salissures pour les activités mécaniques dans des zones sèches et légèrement huileuses. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

## Description technique

Taille des gants	9
Série	uvex phynomic
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
EN 388	3121X
Matériau support	Polyamide, élasthane
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	noir / anthracite
Poids	39 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages