



Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 1000, Ø brosse D1: 1,9mm

Données de commande

N° commande	574476 1,9
GTIN	4017359290613
Classe d'article	57L

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Soies **fin** en **carbure de silicium (SiC)** en **grain 1000**, Ø soies **0,25 mm**, longueur totale 100 mm.

Utilisation:

Les **brosses en nylon abrasif** travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une **abrasion uniforme**. Pour l'**ébavurage** d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le **nettoyage** et le **polissage** de buses et de petits alésages hydrauliques.

Description technique

Ø brosse D ₁	1,9 mm
Longueur de travail L ₃	18 mm
Ø queue D _s	0,7 mm
Type de produit	Brosse pour tubes