

**Perceuse sans fil à une vitesse, Type: 71050262****Données de commande**

N° commande	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Classe d'article	03F

Description**Exécution:**

- **Perceuse sans fil avec grande précision de concentricité pour un travail précis.**
- **Moteur FEIN PowerDrive sans charbons et sans entretien, entièrement encapsulé et protégé contre la poussière offrant une efficacité élevée et une durée de vie maximale.**
- **Mandrin à serrage rapide métallique Röhm avec blocage de broche automatique.**
- **Mors de serrage pour mandrins autoserrants.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant avec Ø de collier de serrage 43 mm, cote d'encoignure de seulement 23 mm.**
- **Ergonomie exceptionnelle avec poignée sensitive Fein pour une utilisation prolongée sans fatigue.**

Perceuse à une vitesse, jusqu'à 10 mm dans l'acier, vitesse de rotation en charge 1100 min⁻¹.

Avantage(s):

Excellente ergonomie.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1 poignée supplémentaire. **Version Select sans batterie ni chargeur.**

Remarque(s):

Kit de base batterie adapté disponible avec 073832 92604324.

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Référence fabricant: ABOP 10 Select

Tension de la batterie: 18 V

Plage de vitesses de rotation: 0 - 1250 min⁻¹

Attachement pour mandrin porte-forets: 1/2 pouce – 20 UNF

Capacité de serrage du mandrin: 1,5 - 13 mm

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation	0 - 1250 min ⁻¹
Poids	1,5 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	ABOP 10 Select
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Rotation gauche/droite	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Type de produit	Perceuse

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Chargeur de batterie Type FE30	073845 FE30
Chargeur de batterie Type FE50	073845 FE50
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073838 FE18
Chargeur de batterie Type FE80	073845 FE80

