

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-925, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094248 8
GTIN	10076490458659
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-925. Gants à **technologie de tricot à jauge 18** et double enduction en nitrile et mousse nitrile pour une excellente combinaison de précision à effet seconde peau, bonne préhension huile et bonne protection des mains. Une nouvelle technologie Grip réduit dans les zones de travail dynamiques le risque que les objets ne glissent de la main. Particulièrement indiqué pour le tri et le contrôle des pièces légères, le montage des pièces huileuses, l'équipement et le déchargement de bandes de production, les travaux de maintenance. Antistatique selon EN 1149.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Série	HyFlex®

Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
EN 388	3111A
Matériau support	Spandex Nylon
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Précision
Longueur	205 mm
Couleur	Bleu
Poids	17,5 g
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Matière	Nitril
Classe de protection anti-coupure	A
Type de produit	Gants multi-usages