

**uvex****Paire de gants uvex phynomic XG, Taille des gants: 8**

## Données de commande

N° commande	094407 8
GTIN	4048612036631
Classe d'article	04W

## Description

**Exécution:**

uvex phynomic XG. L'enduction en mousse nitrile intégrant la technologie uvex Xtra Grip assure une excellente préhension en milieu huileux et une bonne respirabilité. Malgré leur robustesse et leur résistance à l'abrasion, les gants sont très légers et flexibles.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

## Description technique

Taille des gants	8
Série	uvex phynomic
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Matériau support	Polyamide recyclé, élasthane, carbone
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	noir / anthracite
Poids	35 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages