

**Paire de gants 03440, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094424 8
GTIN	4260144425244
Classe d'article	09H

Description**Exécution:**

Gants robustes en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation moyenne et exigeante. Longévité supérieure à celle des gants en cuir lourds et plus robuste et flexible que les gants PVC. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.

03440. Avec manchette de sécurité et revêtement intégral.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
EN 388	4221X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Heavy Duty
Couleur	bleu / naturel
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages