

Crochets de levage, Nombre de bras de fourche / charge admissible t: 2/2,5**Données de commande**

N° commande	919975 2/2,5
GTIN	4052462017856
Classe d'article	94B

Description**Exécution:**

Crochet de levage pour une manutention et un transport sûrs des charges lourdes. À monter sur la fourche du chariot élévateur. Structure en acier robuste. Avec dispositif antiglissement et crochet de levage tournant. Préhension avec 2 bras de fourche (convient également aux gerbeurs).

Coloris:

Peinture de revêtement orangé jaune RAL 2000.

Description technique

Hauteur	425 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	750 mm
Dim. int. insertion, hauteur	80 mm
Dim. int. insertion, largeur	220 mm
Ecart passages pour fourches B	160 mm
Charge admissible	2500 kg
Poids	22 kg
Type de produit	Crochets

