

Table élévatrice de manutention, Charge admissible: 3000kg



Données de commande

N° commande	919992 3000
GTIN	4050939066239
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour utilisations polyvalentes comme la montée et la descente progressive de **lourdes** charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement matière de machines. Travail ergonomique grâce au réglage de la hauteur hydraulique continu. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance.

Norme:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Remarque(s):

- **Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.**
- **Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.**
- **Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.**

Description technique

Largeur	800 mm
---------	--------

Charge admissible	3000 kg
Poids	320 kg
Hauteur C	220 mm
Hauteur de montée H	800 mm
Durée de montée	26 s
Longueur L	1300 mm
Tension	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Table élévatrice à ciseaux