

ejendals

Paire de gants Tegera® 9140, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094388 7
GTIN	7392626027329
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 9140. Gants en **cuir synthétique fin** (0,5 mm Microthan®). Dos aéré, très respirant, flexible et résistant. Modèle court à **index renforcé** et fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Tricot particulièrement serré. Il manque un numéro plus petit.

Description technique

Taille des gants	7
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	6
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante

EN 388	1121X
Matériau support	Polyester/ Similicuir
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Applications	Polyvalents
Couleur	gris / noir / jaune
Utilisation	réutilisable
Matière	Cuir synthétique
Type de produit	Gants multi-usages