

ejendals

Paire de gants, sans doublure Tegera® 6614, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094386 11
GTIN	7340118315881
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 6614. Gants en cuirpleine fleur pour travaux de mécanique de précision. Résistant à la chaleur par contact jusqu'à 100 °C. Paume imperméable à l'eau et à l'huile. Lavage à 60°.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants de conducteur
Contenu	6
Matériau support	Cuir de bovin

Variante de revêtement	Aucun revêtement
Matière	Cuir pleine fleur
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Type de produit	Gants en croûte de cuir de vache