

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 7mm****Données de commande**

N° commande	614800 7
GTIN	4045197588982
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 136 mm

Largeur mâchoires b: 18 mm

Hauteur de mâchoire  $h_1$ : 5 mm

Hauteur de bague  $h_2$ : 7 mm

Ø bague D: 17,5 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 30 Nm

**Description technique**

Ouverture	7 mm
Hauteur de bague $h_2$	7 mm
Longueur de clé L	136 mm
Charge dynamométrique du cliquet	30 Nm
Hauteur de mâchoire $h_1$	5 mm
Ø bague D	17,5 mm
Largeur mâchoires b	18 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés